

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition: 04.11.2025



Ref: EWTIDPP-150

Régulateur de positionnement pour vérin

- 2x potentiomètres pour la course (min.; max.)
- 2x potentiomètres pour la fenêtre de précision (pour EWTIDPP-100 et pour avance rapide)
- Cavalier pour différentes fréquences de commutation
- Raccordement pour EWTIDPP-100 et une vanne de passage rapide (vanne de déplacement rapide recommandée: EWTIDEP-800)
- Connexion enfichable pour capteur de déplacement
- Prises 4 mm de sécurité

## **Options**

Ref : EWTIDPP-100 Unité pour positionnement avec électrovanne 2/2



- Avec raccords rapides
- Avec silentieux
- Débit volumique: 8 NI / min.
- 24 V CC